

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/12 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 1616H12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 17 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita L: 100 mm
śruby mocujące: 269028 16

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 1616H12
śruba do płytki podporowej	269013 5
śruby mocujące	269028 16
długość główki L ₁	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
długość całkowita L	100 mm
płytki podporowa	269005 6
Szerokość funkcjonalna L ₄	17 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruby do płytki podporowej	269210
zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.	269424
płytki podporowa	269030
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 6	269005 6
śruba do płytki podporowej Typ 5	269013 5
śruby mocujące Typ 16	269028 16