



Hydrauliczna akumulatorowa prasa do wycinania otworów z matrycą, Typ: M18HKP-SET



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

FORCE LOGIC™ **Dziurkacz hydrauliczny 60 kN akumulatorowy** wybija otwory do \varnothing 100 mm w stali 3mm lub stali szlachetnej 2,5 mm.

- **Z gwintem wewnętrznym 3/4-16 UNF na urządzeniu.**
- **System szybkiej wymiany z uchwytem beznarzędziowym pozwala na nanoszenie stempli i matryc niezależnie od narzędzia.**
- **Kompatybilny z komercyjnymi akcesoriami.**
- **Proste ustawienie dzięki matrycy z krzyżem nitkowym.**

w dostawie::

Ładowarka M12-18C, walizka transportowa, po 1 śrubie dociągającej 11,1 mm (7/16-20 UNF) i 19 mm (3/4-16 UNF), system szybkiej wymiany z mocowaniem beznarzędziowym, stempel i matryce z gwintem UNF do otworów rozmiarów: M16, M20, M25, M32, M40.

wskazówka:

Pasujące otwory w blasze z gwintem metrycznym nr 834000 ff. (bez wielk 12,5) i niezbędne śruby dociskowe 834070 znajdują się w grupie produktowej 83.

Opis techniczny

maks. średnica	100 mm
pojemność akumulatora	2 Ah
oznaczenie producenta	M18HKP-201CA
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maks. głębokość tłoczenia w stali	3 mm
masa	2,3 kg
Opakowanie	Walizka transportowa
maks. głębokość tłoczenia w stali stopowej	2,5 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
Siła tłoczenia	60 kN
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Perforator

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora MB18	073827 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C