

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 2020K12  
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 22 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm  
długość całkowita L: 125 mm  
śruby mocujące: 269028 16

**Opis techniczny**

śruba do płytki podporowej	269013 5
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	22 mm
wielk. płytki	12 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 2020K12
płytki podporowa	269005 6
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
śruby mocujące	269028 16
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Śruby do płytki podporowej	269210
zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.	269424
płytki podporowa	269030
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 6	269005 6
śruba do płytki podporowej Typ 5	269013 5
śruby mocujące Typ 16	269028 16