

Garant**Noże, lewe,, chwyt / wiekość płytki: 25/12 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260005 25/12 |
| GTIN | 4045197772626 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 27 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269028 16

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| wielk. płytki | 12 mm |
| Wielkość chwytu | 25 mm |
| kod ISO uchwytu | SCRCR/L 2525M12 |
| płytki podporowa | 269005 6 |
| długość główki L ₁ | 20 mm |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 27 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |
| śruba do płytki podporowej | 269013 5 |
| śruby mocujące | 269028 16 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |
| rodzaj zastosowania | lewe |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| norma | DIN ISO 5610 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 75 stopni |
| rodzaj chwytu | Głowice skrawające |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Aksesoria

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem. | 269424 |
| Śruby do płytki podporowej | 269210 |
| płytki podporowa | 269030 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP | 674252 20IP |
| płytki podporowa Typ 6 | 269005 6 |
| śruby mocujące Typ 16 | 269028 16 |
| śruba do płytki podporowej Typ 5 | 269013 5 |