

Garant**Wiertła krótkie HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, Ø DC h8: 13,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113001 13,5
GTIN	4062406230272
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Stabilne, solidne wiertło krótkie ze **wzmocnionym chwytem**. Szlifowane profilowo, z niewielkim biciem promieniowym. Precyzyjne zaszlifowany wierzchołek. Chwył z **dodatkowymi 3 powierzchniami mocującymi** do uchwytów 3-szczękowych.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

wskazówka:

z Ø wału 9,5 mm z 3 powierzchniami mocującymi.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 33,75 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 54 mm

długość całkowita L: 107 mm

Ø chwytu D_s: 9,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

norma	DIN 1897
długość całkowita L	107 mm
Ø chwytu D _s	9,5 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing nom. D_c	13,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L_c	54 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	33,75 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,16 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte