

Garant**Frezy torusowe VHM, DLC, Ø e8 DC / R1: 12/4,0mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206065 12/4,0
GTIN	4045197766335
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**Tolerancja: $R_1 = \pm 0,01$ mm.z powłoką **DLC-sp²** najnowszej generacji.Z **podwójnie zaszlifowanym bocznym kątem przyłożenia, ostrza czołowe z promieniami.****Duża sztywność** dzięki wzmocnionemu rdzeniowi.**Opis techniczny**

Ø chwytu D_s	12 mm
Liczba zębów Z	2
długość ostrzy L_c	12 mm
Promień ostrza R_1	4 mm
Ø ostrzy D_c	12 mm
długość całkowita L	83 mm
Ø szyjki D_1	11 mm
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,07 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór	0,079 mm
wysięg L_1 z szyjką	38 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
Kąt linii śrubowej	30 stopni

powłoka	DLC
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05xD przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frez torusowy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al	nadają się	330 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	230 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadają się	200 m/min	N
PE-HD	nadają się	160 m/min	N
PA 66	nadają się	200 m/min	N
PEEK	nadają się	150 m/min	N
PF 31	nadają się	130 m/min	N
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)	nadają się	180 m/min	N

POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)	nadają się	160 m/min	N
PA 66 GF30	nadają się	150 m/min	N
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)	nadają się	130 m/min	N
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)	nadają się	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	nadają się warunkowo	300 m/min	N
Cu	nadają się	100 m/min	N
CuZn	nadają się	120 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze Usługi	nadają się		
Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB		129100 HB	