

Garant
Frezy torusowe VHM, DLC, Ø e8 DC / R1: 8/1,0 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	206071 8/1,0
GTIN	4045197766434
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Powłoka DLC-sp² najnowszej generacji.

Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia, ostrza czołowe o zaokrąglonych narożach.

Duża stabilność dzięki **wzmocnionemu rdzeniowi.**

Tolerancja: **RS₁ = ±0,01 mm;**

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c: 9 mm

Promień ostrza R₁: 1 mm

wysięg L₁ z szyjką: 54 mm

Ø szyjki D₁: 7,4 mm

długość całkowita L: 100 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	8 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
posuw f _z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
długość ostrzy L _c	9 mm
Promień ostrza R ₁	1 mm
długość całkowita L	100 mm

wysięg L_1 z szyjką	54 mm
Liczba zębów Z	2
Ø szyjki D_1	7,4 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór	0,045 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	9 mm
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja Ø nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------