


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane mikrościerające, ziarno SiC 320, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 30X6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego, powlekane karborundem (SC), wprasowane w stalową tuleję; Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø szczotki D<sub>1</sub>: 30 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	30 mm
wysokość drutu H <sub>1</sub>	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>

zalecana prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
oznaczenie ziarnistości	SiC
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa