


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane mikrościerające, ziarno SiC 120, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 30X6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574440 30X6
GTIN	4017359111345
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego, powlekane karborundem (SC), wprasowane w stalową tuleję; Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętych wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	6 mm
Ø szczotki D ₁	30 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
oznaczenie ziarnistości	SiC

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa