


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 125XM14 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	571250 125XM14
GTIN	4017359053768
Klasa artykułu	57L

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **spieczonym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

gwint M: M14

szerokość drutu L₁: 14 mm

Opis techniczny

szerokość drutu L ₁	14 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX

splot warkoczowy

skręcenie w lewo

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa