



Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 11×D, System / ø chwytu: QC/32



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264894 QC/32
GTIN	4062406231323
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej G1/2 cala.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/2 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi F głowicy skrawającej.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L_{ges} : 416 mm

przesunięcie osi korpusu H: 6 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 151 mm

zalecany odcinek mocowania: 128 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 1

Opis techniczny

przesunięcie osi korpusu H	6 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	151 mm
System	QC
długość całkowita L_{ges}	416 mm
zalecany odcinek mocowania	128 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 1

Wewnętrzna głębokość toczenia do	11×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 1	269026 1
--------------------------------------	----------