



## Obrotowe kły tokarskie do wymiennych wkładów, stożek Morse'a: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320659 2
GTIN	4045197774347
Klasa artykułu	31Z

### Opis

#### Wykonanie:

- Oś punktaka z łożyskowaniem w trzpieniu z hartowanej na wskroś stali narzędziowej.
- Ostrze kła hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
- Wys. dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnym łożyskom.
- Nie wymaga obsługi ze względu na stały smar.
- Specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa.
- Całe narzędzie hartowane i szlifowane.

#### Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

#### Wyp. dodatkowe:

ostrza wymienne nr 320625-320631.

#### wskazówka:

Wymiana wkładek na powierzchniach kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.

Ø korpusu D: 45 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>

do detali o masie: 100 kg

długość l: 43 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

### Opis techniczny

stożek Morse'a	2
----------------	---

maksymalna prędkość obrotowa	5000 min <sup>-1</sup>
Ø korpusu D	45 mm
do detali o masie	100 kg
maksymalne bicie	0,005 mm
Pasujące do kodu barwnego	K12
długość l	43 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
Ø zewn. D <sub>1</sub>	12 mm
Ø trzonu D <sub>2</sub>	20 mm

## Akcesoria

Ostrza do obrotowych kłków tokarskich typ 6	320625 6
Ostrza do obrotowych kłków tokarskich typ 5	320625 5
Ostrza do obrotowych kłków tokarskich typ 1	320625 1
Ostrza do obrotowych kłków tokarskich typ 3	320625 3
Ostrza do obrotowych kłków tokarskich typ 2	320625 2
Ostrza do obrotowych kłków tokarskich typ 4	320625 4