


Garant
Frezy zgrubne VHM MTC, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	203051 20
GTIN	4045197775863
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Do **obróbki zgrubnej i wykańczającej** w pełnym materiale do 1,5xD, spokojna praca **przy bardzo dużych prędkościach posuwu**.

Mniejsze siły skrawania i lepsza jakość powierzchni dzięki **linii śrubowej 45°**.

Ulepszona powłoka zapewniająca mniejsze siły skrawania przy zwiększonej jednocześnie trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do **MTC (Multi Task Cutting)**, przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HB

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 26 mm

wysięg L₁ z szyjką: 40 mm

Ø szyjki D₁: 19,5 mm

długość całkowita L: 92 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Opis techniczny

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,3 mm
Ø szyjki D ₁	19,5 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,155 mm
Liczba zębów Z	4
\varnothing chwytu D_s	20 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HB
\varnothing ostrzy D_c	20 mm
długość ostrzy L_c	26 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
chwyt	DIN 6535 HB h6
wysięg L_1 z szyjką	40 mm
długość całkowita L	92 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	26 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	26 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówny
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	MTC
tolerancje chwytu	h6

pierścień barwny

zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe

UsługiZaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla
zabezpieczenia \varnothing chwytu narzędzia 20 mm

SZ2025 20