

**HOLEX®**
**Narzynki, M: M27**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140460 M27
GTIN	4062406233440
Klasa artykułu	12K

**Opis**
**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 25 mm

**Opis techniczny**

wielkość gwintu	M27
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	25 mm
skok	3 mm
Ø zewnętrzna	65 mm

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki