

**HOLEX®****Narzynki, M: M4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 140460 M4     |
| GTIN             | 4062406233334 |
| Klasa artykułu   | 12K           |

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,7 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

**Opis techniczny**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| wysokość         | 5 mm      |
| skok             | 0,7 mm    |
| wielkość gwintu  | M4        |
| Ø zewnętrzna     | 20 mm     |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Rodzaj gwintu             | M         |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS E     |
| norma                     | EN 22568  |
| kierunek skrawania        | prawe     |
| Rodzaj produktu           | Narzynki  |

---

## Akcesoria

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Zestaw narzynek HSS/E do gwintów metrycznych M3-12 | 142735 M3-12 |
|----------------------------------------------------|--------------|