

HOLEX®**Narzynki, M: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140460 M16
GTIN	4062406233419
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 18 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	45 mm
skok	2 mm
wielkość gwintu	M16
wysokość	18 mm

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki