

**HOLEX®****Narzynki, M: M7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140460 M7
GTIN	4062406233365
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

**Opis techniczny**

wysokość	9 mm
wielkość gwintu	M7
Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1 mm

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki