

Garant**Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 7,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113265 7,9
GTIN	4062406235208
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4xD) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c : 37 mm

długość całkowita L: 79 mm

\varnothing chwytu D_s : 7,9 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L_c	37 mm
\varnothing chwytu D_s	7,9 mm
norma	DIN 1897
\varnothing nom. D_c	7,9 mm

kąt wierzchołkowy	118 stopni
długość całkowita L	79 mm
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte