

**Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Klasa artykułu	28R

Opis**Opis:**

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
wielkość płytek skrawających	09
Ø chwytu D _s h6	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XD..
Ø ostrzy D _c	25 mm
długość całkowita L _{ges}	200 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1,5 mm
śruba mocująca płytki obracane	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D ₃	10 mm
Długość wysięgu L ₁	50 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø D _{maks.}	48 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	35 mm

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	1,55 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	9,3 mm
Kąt ustawienia κ	13 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Śruby mocujące	229917
----------------	--------