



Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Klasa artykułu	28R

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229918 (T15; 2,1 Nm)
długość całkowita L_{ges}	250 mm
wielkość płytek skrawających	09
Długość wysięgu L_1	70 mm
Liczba ostrzy Z	4
pasująca wymienna płytka skrawająca	XD..
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$	1,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	62 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	49 mm

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,88 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	16,3 mm
Kąt ustawienia κ	13 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Śruby mocujące	229918
----------------	--------