

**Garant****Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113265 5,1
GTIN	4062406234645
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

**Zalety:**

**Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4xD)** na obrabiarkach NC i automatach.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 26 mm

długość całkowita L: 62 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 5,1 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm/obr,

**Opis techniczny**

norma	DIN 1897
$\varnothing$ nom. $D_c$	5,1 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	5,1 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	26 mm

kąt wierzchołkowy	118 stopni
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	62 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/obr,
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte