

**Garant****Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,8 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 113265 5,8    |
| GTIN             | 4062406234782 |
| Klasa artykułu   | 11B           |

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

**Zaleta:**

**Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D)** na obrabiarkach NC i automatach.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 28 mm

długość całkowita L: 66 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 5,8 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm/obr,

**Opis techniczny**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tolerancja Ø nominalnej | h8         |
| kąt wierzchołkowy       | 118 stopni |
| długość całkowita L     | 66 mm      |
| Ø nom. D <sub>c</sub>   | 5,8 mm     |

|  |                 |
|--|-----------------|
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm/obr,    |
| Liczba ostrzy Z                              | 2               |
| Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>      | 28 mm           |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>                      | 5,8 mm          |
| norma  | DIN 1897        |
| powłoka                                      | TiAlN           |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                    | HSS E           |
| chwyt  | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne                        | nie             |
| pierścień barwny                             | zielone         |
| Rodzaj produktu                              | Wiertła kręte   |