

**HOLEX®****Pogłębiacze z nastawianym kątem, chwyt Weldon, Ø chwytu D<sub>s</sub> h6: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216635 16
GTIN	4045197778970
Klasa artykułu	220

**Opis****Wykonanie:**

Wykonanie z ulepszonej stali narzędziowej. Podziałka głęboko grawerowana. Dwie krawędzie skrawające płytki.

**Zastosowanie:**

Do okrawania współ- i przeciwbieżnego, fazowania i pogłębiania. Nadaje się do wcinania ukośnego.

**Nastawianie bezstopniowe pod kątem 0°-90°.****wskazówka:****Do dokładnego ustawiania liczby stopni należy używać przyrządu nastawczego.**

Pasujące płytki skrawające na stronie 523.

Zakres regulacji kąta sfazowania: 0-90 stopni

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 37 mm

długość całkowita L<sub>ges</sub>: 86 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub> h6: 16 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: 218340 UNI

śruby mocujące: 219841 (15IP; 3,0 Nm)

element regulacyjny: 219885

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	37 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub> h6	16 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	16 mm

długość całkowita $L_{ges}$	86 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	218340 UNI
śruby mocujące	219841 (15IP; 3,0 Nm)
śruba zaciskowa elementu regulacyjnego	219887
element regulacyjny	219885
Seria	Frezy przestawne do pogłębiania, z płytkami skrawającymi
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zakres regulacji kąta sfazowania	0-90 stopni

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219841
Element nastawczy	219885
śruba zaciskowa	219887