

FLEX**Polerka, Typ: XCE10-8125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Klasa artykułu	03S

Opis**Wykonanie:**

- **Skok szlifowania 8 mm z napędem wymuszonym zapewnia dużą ścieralność, bez hologramów.**
- **Bardzo płynna praca dzięki masie wyrównującej.**
- **Dzięki niewielkiemu wydzielaniu ciepła na powierzchni doskonale nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę.**
- **Specjalna tarcza polerska mocowana na rzepy, z amortyzacją.**
- **Płaska głowica z przekładnią zmniejsza odległość od powierzchni. Umożliwia to bezpieczne prowadzenie maszyny w dowolnym położeniu.**
- **Tuleja chwytowa o ergonomicznym kształcie z okładziną SoftGrip.**
- **Elektronika mikroprocesorowa VR: utrzymanie stałej liczby obrotów za pomocą tachogeneratora, miękki rozruch, włącznik przyspieszenia, blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, ochrona przed przeciążeniem, monitorowanie temperatury i regulacja liczby obrotów.**
- **Optymalne prowadzenie powietrza zapewnia najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Brak powietrza odpływowego przeszkadzającego użytkownikowi.**

oznaczenie producenta: XCE 10-8 125

pobór mocy: 1010 W

zakres prędkości obrotowej: 140 - 430 min⁻¹

maks. Ø narzędzia do polerowania: 160 mm

masa: 2,6 kg

Opis techniczny

pobór mocy	1010 W
masa	2,6 kg
oznaczenie producenta	XCE 10-8 125
długość przewodu	4 m
zakres prędkości obrotowej	140 - 430 min ⁻¹
maks. Ø narzędzia do polerowania	160 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Polerki