

**Przedłużki uchwytów głowicy frezarskiej długie, $\varnothing$ trzpienia d1: 27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301106 27
GTIN	4045197778499
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Czop mocujący, otwór i powierzchnie oporowe kołnierza szlifowane.

Zastosowanie:

Do elastycznego przedłużania uchwytów do głowic frezarskich. Wariant korzystny cenowo w stosunku do drogich wykonań specjalnych. 3 możliwości zastosowania: przedłużka krótka (45 mm) albo długa (70 mm) lub maksymalnie połączenie dwóch krótkich przedłużeń (2x45 mm).

w dostawie::

Z odpowiednią śrubą mocującą frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

Długość całkowita L	70 mm
$\varnothing$ trzpienia d ₁	27 mm
$\varnothing$ zewn. D	60 mm
A	21 mm
Norma	DIN 6357
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$

Rodzaj produktu

przedłużka

Akcesoria

Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 27 mm

301108 27

Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 32 mm

301108 32

Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 40 mm

301108 40

Śruba zabezpieczająca do przedłużki do długości trzpienia L 70 mm

301111 70

Klucze specjalne do Ø trzpienia 13 mm

309840 13

Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm

309840 16

Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm

309840 22

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm

309840 27

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm

309840 32

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm

309840 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 60 mm

309840 60