

**CNMG 09T304, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 09T304 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia