

**CNMG 09T308, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia