

Garant**Reflektor akumulatorowy LED, Typ: 2000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081444 2000
GTIN	4062406232887
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Reflektor akumulatorowy LED z wytrzymałą obudową aluminiową do codziennego użytku w trudnych warunkach.

- **Wysokowydajne moduły diod LED COB.**
- **Z 5-stopniowym ściemnianiem w zakresie 10 - 100%.**
- **Praktyczne monitorowanie stanu baterii za pomocą wyświetlacza LED bezpośrednio na lampie.**
- **Stopka ze zintegrowanym otworem 10 mm, do montażu na popularnych statywach.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB do ładowania i wtykany zasilacz sieciowy.

Opis techniczny

strefa wg ATEX	brak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

stopień ochrony IP	IP 67
Napięcie akumulatorów	7,3 V
czas świecenia	2 - 20 h
Źródło światła	Moduł LED
wys. całkowita	163 mm
długość całkowita	163 mm
Szerokość całkowita	63 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
pojemność akumulatora	4 Ah
masa	790 g
Strumień światła	200 - 2000 lm
Rodzaj produktu	Promienniki

Akcesoria

Części zamienne do latarek akumulatorowych Typ 3	081434 3
Części zamienne do latarek akumulatorowych Typ 4	081434 4
Akumulator litowo-jonowy pojemność akumulatora 4000 mAh	081431 4000
Ładowarka USB Typ CABLE	081455 CABLE
Ładowarka USB Typ CHARGER	081455 CHARGER
Wymienna soczewka z uszczelnieniem Typ 1	081454 1