

Garant**CN.G 120404, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia