

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010-1
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm

głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Łamacz wiórów	SM
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia