

Garant**CNMG 190624, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250176 HB7010-1
GTIN	4045197779670
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
promień naroża	2,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Łamacz wiórów	SM

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia