

**CNMG 120416, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250328 HB7010-1
GTIN	4045197779700
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120416 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	SG

głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia