

**CNMG 160608, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160608 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SG
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia