

**CNMG 190616, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250341 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779748 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

CNMG 190616 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------|
| głębokość skrawania a_p | 1,5 - 8 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ | 6,75 mm |
| Łamacz wiórów | SG |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 100 - 375 m/min |
| promień naroża | 1,6 mm |
| Warunki skrawania | ciągłe |
| posuw f | 0,25 - 0,6 mm/obr, |

| | |
|---|--|
| Zastosowanie główne | P |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 1,05 mm |
| Gatunek | HB7010-1 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 190616 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |