

**CNMM 120412, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 120412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Gatunek	HB7010-1
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Łamacz wiórów	SR

głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia