

Garant**Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø DC: 4M mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202512 4M
GTIN	4062406238834
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:****Bardzo ostre krawędzie skrawające.**

Wymiary zbliżone do DIN6527.

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej. W pełnym materiale do 2xD, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Z **powłoką DLC sp²** najnowszej generacji.

wskazówka:**Produkt następczy do nr 202515.**

Tolerancja Ø nominalnej: h6

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 16 mm

wysięg L₁ z szyjką: 22 mm

Ø szyjki D₁: 3,7 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

wysięg L ₁ z szyjką	22 mm
posuw f _z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,06 mm
Kąt linii śrubowej	38 stopni

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB