

**CNMM 160612, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160612 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Łamacz wiórów	SR
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7010-1

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia