

**CNMM 160616, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 160616 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	1,6 mm
posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Łamacz wiórów	SR
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1,05 mm

Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania $a_p$	2 - 10 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia