

**CNMM 190624, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 190624 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SR
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6,75 mm
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	2,4 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia