

**Garant****DNMG 110404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Łamacz wiórów	SS

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia