

Garant
DN.G 110404, Gatunek: HB7010-1


Dane zamówienia

Numer katalogowy	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

 posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7010-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia