

**Garant****DN.G 110408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DN.G 110408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia