


Garant**CN.G 120404, Gatunek: HB730-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120404 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mmposuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB730-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408

powłoka	Nano-PVD
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	XUM
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia