

Garant**Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 12,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113260 12,1
GTIN	4062406240684
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zaleta:

zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c: 51 mm

długość całkowita L: 102 mm

Ø chwytu D_s: 12,1 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,13 mm/obr,

Opis techniczny

norma	DIN 1897
Długość rowków wiórowych L _c	51 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,13 mm/obr,

Ø nom. D _c	12,1 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	102 mm
Ø chwytu D _s	12,1 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte