


Garant
SNMG 120404, Gatunek: HB7010-1


Dane zamówienia

Numer katalogowy	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120404 HB7010-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia