



Oprawki do przecinaków VDI, wysokość przecinaka 26, Ø chwytu d1: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319148 40
GTIN	2050002040014
Klasa artykułu	33E

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową o osi pionowej.

- **Z uzębieniem podwójnym na chwycie VDI, wersja lewa lub prawa.**
- **Kulista dysza rozpryskowa zapewnia optymalne chłodzenie ostrza.**
- **Zaciskanie oprawki miedzowej w listwie zaciskowej.**
- **Regulacja wysokości ± 1 mm.**

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX.

wskazówka:

Rozm. 30-UEK i 40-UEK, wersja odwrócona.

Opis techniczny

szerokość B ₁	35 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
L ₁	88,5 mm
wysokość H	100 mm

Karta danych

szerokość B ₂	60 mm
szerokość B ₃	48 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do przecinaków VDI