

Garant**SNMG 150616, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150616 HB7010-1 promień naroża: 1,6 mm
Gatunek: HB7010-1
Łamacz wiórów: SG
głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm
posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SG

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150616
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia