

EWS**Oprawki do przecinaków VDI, wysokość przecinaka 32, Ø chwytu d1: 40-UEK mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319149 40-UEK
GTIN	2050002040069
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Do zastosowania na tokarkach CNC Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową o osi pionowej.

- **Z uzębieniem podwójnym na chwycie VDI, wersja lewa lub prawa.**
- **Kulista dysza rozpryskowa zapewnia optymalne chłodzenie ostrza.**
- **Zaciskanie oprawki miedzowej w listwie zaciskowej.**
- **Regulacja wysokości ± 1 mm.**

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

Pasuje do :

DMG Gildemeister CTX.

wskazówka:

Rozm. 30-UEK i 40-UEK, wersja odwrócona.

szerokość B₁: 35 mm

szerokość B₂: 60 mm

szerokość B₃: 48 mm

L₁: 88,5 mm

wysokość H: 50 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

Opis techniczny

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
wysokość H	50 mm
L ₁	88,5 mm
szerokość B ₁	35 mm
szerokość B ₂	60 mm
szerokość B ₃	48 mm
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI