

Garant**SNMG 190616, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190616 HB7010-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
promień naroża	1,6 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia