

**VNMG 160404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Klasa artykułu	21G

Opis

VNMG 160404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,08 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7010-1
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,08 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia